

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 5×D, Ø DC m7: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234015 18
GTIN	4045197697073
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,35 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**Toepassing promotietekst:**

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 060305.

**Advies:**

**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.

**Opmerking:**

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	90 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305

Schachtlengte $L_s$	56 mm
Serie	POWER DRILL
Nominale $\varnothing D$	18
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,25 mm
Afkoppellengte $L_A$	107 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus <sup>®</sup> , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus <sup>®</sup> -profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus <sup>®</sup> -klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239700 6IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6