

Garant**Precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237600 HW20
GTIN	4045197675934
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:****Aanzetnauwkeurigheid 0,002 mm in Ø via nonius.****Toepassing:**

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695 – 237698.

Met opname nr. 237651 – 237656.

Opmerking:

Wisselplaathouder 237604 3 voor uitbreiding naar Ø-bereik van 29,9 tot 37,1.

Technische beschrijving

Aansluiting	HW20
Nuttige lengte L ₁	45 mm
geschikte wisselplaat	CC..0602..
Wisselplaatschroef	237606 Maat 1
Spindelbereik-Ø	23,9 - 31,1 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

