

**HOLEX®****DCMT 070204 Set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

DCMT 070204 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmVoeding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Spaanbreker	MM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,06 - 0,36 mm/omw,

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Boorstang
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal