

**DNGA 150608, KBN35M, Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255635 ME
GTIN	4960664544363
Artikelklasse	25H

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snedeccondities	continu
Snijkantuitvoering	ME

Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	DNGA 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		