

Garant**Precisie-kotterset Ø 9,75 – 88,1 mm, Aansluiting: SK40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 237586 SK40 |
| GTIN | 4045197608413 |
| Artikelklasse | 29W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met spindelkop nr. 237591, boorstangen en toebehoren in koffer. **Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in Ø.**

Ø-Instelling met uiterst geringe omkeerspel.

Voor Ø 9,75 – 88,1 mm

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-Ø 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten **type CC..0602...**

Levering:

1 Spindelkop: Nr. 237591 SK40

resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

resp. 1 boorstang(max. uitdraailengte): Nr. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 Wisselplaathouder voor brug: Nr. 237564 06

1 Wisselplaat: Nr. 260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------------------|
| Aansluiting | SK40 |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Spindelgereedschap |

Accessoires

| | |
|---|---------------|
| Boorstang | 237632 |
| Verstelbare boorstang | 237640 |
| Boorstang | 237634 |
| Boorstang | 237636 |
| Verstelbare boorstang | 237642 |
| SpindelkopØ 9,75 – 88,1 mm Aansluiting SK40 | 237591 SK40 |
| CC.T 060204 Soort CU7010 | 260052 CU7010 |
| Boorstang | 237630 |
| Set zonder opnameØ 9,75 – 88,1 mm | 237599 |