

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	10 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M10
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Onderlegplaat	269005 11
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Onderlegplaat Type 11

269005 11

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500