



Pijpsnijder, RVS (VA) / koper, voor uitwendige pijp-Ø tot: 64mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	819501 64
GTIN	4039976020909
Artikelklasse	84A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie voor hoge belasting en stabiele spindelgeleiding, door 2 of 4 geleidingsrollen en de nauwkeurige lagering van snijwiel-/geleidingsrollen is nauwkeurig werken en een haakse snede gegarandeerd.

Toepassing:

Speciaal voor doorsnijden van VA- en koperen pijpen met max. wanddikte 4 mm.

Technische beschrijving

Snijwiel tje Ø	20 mm
voor uitwendige pijp-Ø	6 - 64 mm