

Oogdouche v. wand-/tafelmontage, Type: 712



Bestelgegevens

Bestelnummer	984151 712
GTIN	4251138221232
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Oogdouches voor binnen met hoogwaardige douchekoppen voor een beperkte, gelijkmatige waterstraal. Met geïntegreerde automatische volumeregelaar voor de juiste straalhoogte, onafhankelijk van de waterdruk, en een geïntegreerde terugstroombeveiliging voor de bescherming van het drinkwaternetwerk. Rubberen moffen rond de douchekop beschermen de persoon die hulp zoekt tegen letsel door stoten. Stofafdekkingen gaan door de waterdruk automatisch open wanneer de oogdouche wordt bediend. Grote gaten in de douchekoppen voorkomen stilstaand water en dus verkalking. met één douchekop

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263

Technische beschrijving

Montagesituatie	wandgemonteerd
Montagesituatie	op tafel gemonteerd
Werkdruk	2,5 - 5 bar
Doorstroomwaarde	7 l/min

Werkdruk	36,26 - 72,52 psi
Gewicht	0,8 kg
Slanglengte	1500 mm
Breedte	65 mm
Functie	Oogdouche
Functie	Handdouche
Diepte	65 mm
Hoogte	240 mm
BSP draadaansluiting	1/2 binnendraad inch
Producttype	Oogdouche