

Nooddouche, Type: 837



Bestelgegevens

Bestelnummer	984161 837
GTIN	4251138218218
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Lichaamnooddouche met oogdouche met opvangbak, voor vloermontage. Vrijstaande nooddouches worden gebruikt wanneer een wandmontage van de douche niet mogelijk is of wanneer een centraal punt voor eerste hulp moet worden gecreëerd. Met een hoogwaardige douchekop voor een beperkte, gelijkmatige en zachte waterstraal. Selecteerbare volumestroom van 50 tot 110 liter per minuut. Zelfstandige lediging, grotendeels verkalkings- en onderhoudsvrij, maar ook zeer robuust en corrosiebestendig. Chemisch bestendige polyesterpoedercoating voor gebruik in agressieve omgevingen.

Norm:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Technische beschrijving

Werkdruk	1,5 - 3 bar
Werkdruk	2,5 - 5 bar
Doorstroomwaarde nooddouche	50 l/min
BSP draadaansluiting	1,1/4 inch

Toepassingsgebied	Binnen
Doorstroomwaarde oog-/gezichtsdouche	14 l/min
Diepte	630 mm
Werkdruk	21,76 - 43,51 psi
Werkdruk	36,26 - 72,52 psi
Hoogte	2330 mm
Montagesituatie	bodemgemonteerd
Breedte	425 mm
Gewicht	15,4 kg
Producttype	Nooddouche