


**CNGA 120412, KBN35M, Type: MET**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	255624 MET
GTIN	4960664544059
Artikelklasse	25H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie in de onderbroken snede.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 180 m/min
Hoekradius	1,2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 0,3 mm

Snijkantuitvoering	MET
Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CNGA 120412
Aantal wisselingen/snijkant	2
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		