



Eenhands-pijpbuigset in plaatstalen koffer, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	821201 1
GTIN	4039976026369
Artikelklasse	84C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste buigaandrijving van spuitgietaluminium met mechanische tandstangvoeding (snelvoeding en snelterugloop), een universele glijstukdrager, inclusief glijstuk en buigsegmenten van glasvezelversterkte polyamide. Buighoek tot 180° mogelijk.

Toepassing:

Voor het buigen van zachte koperen pijpen, ook ommanteld, ommantelde stalen pijpen van het persfittingsysteem mapress C-staal, precisiestalen pijpen DIN 2391 – 2394 zacht, blank of ommanteld, en composietpijpen van de persfittingsystemen.

Inhoud:

Buigaandrijving: 1 St.

Universeel glijstuk: 1 St.

Resp. 1 buigsegment voor uitwendige pijp-Ø: Gr. 12; 15; 18; 22 mm

Buigradius (midden pijp): Gr. 36; 55; 72; 86 mm

Technische beschrijving

maximale buighoek	180 graden
Producttype	Buigapparaat

