



## Pijpbuigapparaat 'Sinus' met segmenten in draagkoffer, Voor uitwendige pijp-Ø: 12-22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	822011 12-22
GTIN	4039976026925
Artikelklasse	84C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universele, robuuste hand-pijpbuiger voor koud buigen van pijpen. Buigsegmenten en glij schoenen zijn vervaardigd van **glasvezelversterkte polyamide**, d.w.z. zeer resistent en licht tegelijk. De buigsegmenten voor de verschillende pijp-Ø zijn verwisselbaar. Het pijpbuigapparaat kan in de bankschroef bevestigd of los met de hand worden bediend.

#### Toepassing:

voor het buigen van zowel zachte als harde koperen pijpen, thermisch geïsoleerde koperen pijpen, stalen pijpen, evenals aluminium pijpen en VA-pijpen met een uitwendige diameter van 10 – 22 mm (voor VA-pijpen 12–18 mm). Buighoek tot 180°. (Maximale wanddikte van de pijpen 1,5 mm, zacht koper maximaal 3 mm, VA maximaal 1,5 mm).

#### Inhoud:

Pijpbuigapparaat: 1 St.

Resp. 1 buigsegment voor uitwendige pijp-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Resp. 1 glij schoen voor uitwendige pijp-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

#### Levering:

Bestaande uit buigaandrijving van gehard staal, borgpen, 4 buigsegmenten, 4 glij schoenen en speciale buigspray in plaatstalen draagkoffer.

### Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Aantal glijschoenen	4
Aantal pijpbuigapparaten	1
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Aantal buigsegmenten	4
Verpakking	Plaatstalen koffer
maximale buighoek	180 graden
Materiaal buigsegment	glasvezelversterkt polyamide
Materiaal glijschoen	glasvezelversterkt polyamide
Producttype	Buigapparaat

## Accessoires

Glijschoen Voor uitwendige pijp-Ø 15 mm	822120 15
Buigsegment Voor uitwendige pijp-Ø 18 mm	822110 18
Glijschoen Voor uitwendige pijp-Ø 18 mm	822120 18
Buigsegment Voor uitwendige pijp-Ø 22 mm	822110 22