

**Accu-klopboorschroefmachine, Type: 7104076H3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 070100 7104076H3 |
| GTIN | |
| Artikelklasse | 03F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Accu-klopboorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor.

- **Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.**
- **Volledig metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar klopmechanisme voor het boren in metaal, steen en metselwerk.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen en afneembare boorhouder.**
- **Inclusief QuickIN volledig metalen boorhouder (120 Nm) met HM-uitgeruste spanbekken en hoge spankrachten.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.**

Levering:

Inclusief 1 × QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 × riemclip, 1 × L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------|
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V |
|--|------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Motortype | Borstelloos |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Maximale spiraalboor-Ø in hout | 50 mm |
| Maximale spiraalboor-Ø in beton | 13 mm |
| Accutype | Lithium-ion |
| Accuspanning | 18 V |
| Accucapaciteit | 4 Ah |
| Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | <2,5 m/s ² |
| Typisch gebruik | Heavy Duty |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 2000 min ⁻¹ |
| Maximaal draaimoment zacht | 38 Nm |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 0 - 450 min ⁻¹ |
| Maximale spiraalboor-Ø in staal | 13 mm |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 - 13 mm |
| Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 13 m/s ² |
| Fabrikantnummer | ASB 18 Q AS |
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Maximaal draaimoment hard | 60 Nm |
| Producttype | Klopboorschroefmachine |