



## Accu-boorschroefmachine, Type: 7113246H1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	070205 7113246H1
GTIN	
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

#### Accu-boorschroefmachine met 2 standen en borstelloze motor en QuickIN-aansluiting.

Perfect geschikt voor boren en draadtappen tot 10 mm.

- Mechanische draaimomentinstelling.
- Compacte constructie.
- Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% meer rendement en een lange levensduur.

#### Levering:

Inclusief accu en lader. QuickIN boorhouder, riemclip, bithouder, L-BOXX

### Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
---------------------------	-------------

Maximaal draaimoment zacht	38 Nm
Gewicht	1,7 kg
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accutype	Lithium-ion
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min <sup>-1</sup>
Maximaal toerental 1e versnelling	450 min <sup>-1</sup>
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Fabrikantnummer	ABS 18 Q AS
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Typisch gebruik	Strong
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	4 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V, 2 versnellingen
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer