



Accu-boorschroefmachine, Type: 711SET



Bestelgegevens

Bestelnummer

070205 711SET

GTIN

Artikelklasse

03F

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Accu-boorschroefmachine met 4 standen en borstelloze motor en QuickIN MAX-aansluiting. Compromisloze prestaties voor boren en draadtappen tot 13 mm.

- Volledig metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Met toerentallen tot 4000 omw./min voor optimale snijsnelheden in metaal voor elke boring van 1,5 tot 80 mm.
- De borstelloze, krachtige FEIN PowerDrive-motor, met tot 30% hogere efficiëntie, zorgt voor een langere levensduur.
- Veilig en gecontroleerd werken dankzij Kickback Control, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en uittrekbare extra handgreep.

- **De innovatieve nakomfunctie maakt het mogelijk om met lagere snelheid in hout te schroeven voor perfecte werkresultaten.**
- **Intuïtief bedieningspaneel met dimbare led voor een perfecte verlichting van het werkgebied, afhankelijk van het materiaal.**

Levering:

Inclusief accu en lader. QuickIN boorhouder, riemclip, handgreep, bithouder, L- BOXX en metalen hoekkop, steekkopadapter 1/2 inch, bithouder 1/4 inch, draadsnij-adapter met twee spantangen voor schacht-Ø 4,5 en 6 mm.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Typisch gebruik	Heavy Duty
Fabrikantnummer	ASCM 18-4
Maximaal toerental 4e versnelling	4000 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment zacht	45 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	850 min ⁻¹
Maximaal toerental 1e versnelling	430 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal draaimoment hard	90 Nm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	60 mm
Maximaal toerental 3e versnelling	2000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Accuspanning	18 V
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V, 2 versnellingen
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer

Accessoires

Accu-boorschroefmachine Type 71161561	070200 71161561
Accessoires voor handschroevendraaierQuick-In Type 711301	070208 711301
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073863 C18