



Accu-slagschroefmachine, Type: 71151261



Bestelgegevens

Bestelnummer	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met **borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen**. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgripvoering.

- **Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% meer rendement en een lange levensduur.**
- **Veilige verbinding van de slagdop met uitgangsvierkant door sluitkracht en vormsluiting.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader, met L-BOXX. 1× riemclip, 1× bithouder.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 – 073866.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	12,9 m/s ²
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant

Typisch gebruik	Heavy Duty
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Netvoeding
Accuspanning	18 V
Gewicht	3,1 kg
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M27
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Fabrikantnummer	ASCD 18-1000 W34 AS
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
Aantal slagen	0 - 2200 min ⁻¹
maximaal draaimoment	1050 Nm
Producttype	Slagschroefmachine

Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80