



## Accu-slagschroefmachine, Type: 71151061



### Bestelgegevens

Bestelnummer	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Krachtige accu-slagschroefmachine met **borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen**. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgripvoering.

- **De borstelloze motor heeft een 10% hoger draaimoment bij linksom draaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.**
- **Bescherming tegen aanraking op tandwielkop.**
- **Compacte constructie.**

#### Levering:

**Zonder accu en zonder lader**, met L-BOXX. 1x riemclip, 1x bithouder.

#### Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 – 073866.

### Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	6 m/s <sup>2</sup>
Fabrikantnummer	ASCD 18-300 W2 AS

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accuspanning	18 V
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
maximaal draaimoment	290 Nm
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Typisch gebruik	Heavy Duty
Gewicht	1,2 kg
Aantal slagen	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V	073851 B18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80