



Accu-boorschroefmachine, Type: M18BLDDRC2



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

Levering:

Inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu's, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 550 min ⁻¹
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 15 mm
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Fabrikantnummer	M18 BLDDRC-202C
Gewicht	1,5 kg
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in hout	52 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Motortype	Borstelloze motor
Energievoorziening	Netvoeding
Accucapaciteit	2 Ah
Typisch gebruik	Strong
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Li-ion-systeem M18B2 Accutype MB18	073827 MB18
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC