



Digitale schuifmaat-SET TESA-CAL IP67, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	405522 3
GTIN	4067263132776
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Probleemloze geleiding van de schuif op de liniaal voor een lichte en gelijkmatig snelle loop.**
- **Robuuste constructie voor lange levensduur en langdurige stabiliteit van de resultaten.**
- **Hoge beschermklasse tegen stof en vloeistoffen.**
- **Gemakkelijk afleesbaar met grote, contrastrijke wijzerplaat.**
- **Lange batterijlevensduur voorkomt vaak vervangen van de batterij.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. Set bestaande uit 3x nr. 412760 gr.150.

Technische beschrijving

Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja

Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Automatische uitschakeling	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Beklengte	40 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Bedrijfsduur	12000 uur
Dieptemaat aanwezig	ja
Norm	ISO 13385
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezingsprecisie	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
IP-klasse	IP 67
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezingsprecisie	0,0005 inch
Stand-by-schakeling	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032

081560 CR2032