

Mitutoyo**Digitale schuifmaat-SET met AOS-systeem, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412633 3
GTIN	4067263132868
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** biedt meer bescherming tegen water en stof.

- **Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.**
- **Laag stroomverbruik (20.000 uur continu gebruik), batterij-indicator.**

Levering:

3 x schuifmaat nr. 412632 gr. 150. Set bestaande uit 3x nr. 412632 gr.150.

Accessoires:

Batterijvakdeksel nr. 412239 gr. B.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Norm	ISO 13385
Energievoorziening	Batterijvoeding
Dieptemaat aanwezig	ja
Cijferhoogte LCD-weergave	9 mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,4

Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Aflezing	0,01 mm
Bedrijfsduur	20000 h
Beklengte	40 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Batteriefachdeckel Type B	412239 B
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357