

Mahr**Digitale schuifmaat-SET met groot display en ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412718 3
GTIN	4067263132882
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met ronde dieptemaat.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. Set bestaande uit 3x nr. 412716 gr.150.

Technische beschrijving

Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meetbereik	0 - 150 mm
Dieptemaat	$\varnothing 1,6$
Energievoorziening	Batterijvoeding
Beklengte	40 mm
Aflezing	0,0005 inch

Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Norm	ISO 13385
Aantal inbegrepen batterijen	1
Dieptemaat aanwezig	ja
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aflezings	0,01 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Kalibratie	A1
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------