

Mahr**Digitale schuifmaat-SET IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm,
Aantal schuifmaten: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412735 3
GTIN	4067263132912
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem met Reference-Lock-functie. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3 x schuifmaat nr. 412731 gr. 150.

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. Set bestaande uit 3x nr. 412731 gr.150.

Technische beschrijving

Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
IP-klasse	IP 67

Aflezing	0,01 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Beklengte	40 mm
Dieptemaat	Ø 1,6
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	ISO 13385
Meetbereik	0 - 150 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------