

Mahr

Digitale schuifmaat-SET IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	412735 10
GTIN	4067263132899
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem met Reference-Lock-functie. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032 per schuifmaat. 10x schuifmaat nr. 412731 gr. 150.

Technische beschrijving

Norm	ISO 13385
Beklengte	40 mm
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch

Kalibratie	A1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Aantal inbegrepen batterijen	1
Dieptemaat	Ø 1,6
Dieptemaat aanwezig	ja
IP-klasse	IP 67
Aflezing	0,01 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat
USP1	Digitale schuifmaten, IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, aflezing 0,01 mm

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/412735-10>