

Mahr**Digitale schuifmaat-SET met groot display en ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412718 10
GTIN	4067263132875
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met 11 mm grote cijfers. Modern, energie-efficiënt meetsysteem, bedrijfsduur ca. 3 jaar. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen. Gelepte geleidebanen, de meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Met ronde dieptemaat.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. Set bestaande uit 10x nr. 412716 gr.150.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Aflezing	0,01 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Beklengte	40 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 150 mm
Bedrijfsduur	ca. 3 jaar
Dieptemaat aanwezig	ja
Aantal inbegrepen batterijen	1
Dieptemaat	Ø 1,6
Norm	ISO 13385
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021010 10X200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------