

**Accu-haakse slijper GWS, Type: 18V-180P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Artikelklasse	03C

Omschrijving**Uitvoering:****Kleine en lichte 180 mm 18V accu-haakse slijper:**

- biedt dankzij 180 mm slijpschijf en kleine tandwielkop dezelfde snijdiepte als een grote 230 mm haakse slijper, maar is tot wel 35% lichter.
- Biturbo Brushless-technologie voor snel zagen in talrijke materialen.
- PROtection-schakelaar, KickBack Control, slim remsysteem.

Levering:

Inclusief beschermkap, extra handvat, doorslijpschijven, L-BOXX. Zonder accu en lader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073854 en nr. 073866.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	GWS 18V-180P
Accutype	Lithium-ion
Maximale schijf-Ø	180 mm
Maximale doorslijpdiepte	61 mm
Accuspanning	18 V

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	2,8 kg
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale vibratie volgens EN	4,1 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Netvoeding
Bijzonderheid	Dodemansschakelaar
Maximaal toerental	6100 min ⁻¹
Herstartblokkering	ja
Producttype	Haakse slijper