



Digitale schuifmaat-SET TWIN-CAL IP67 met ronde dieptemaat, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	405521 3
GTIN	4067263132745
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:

- **Probleemloze geleiding van de schuif op de liniaal voor een lichte en gelijkmatig snelle loop.**
- **Robuuste constructie voor lange levensduur en langdurige stabiliteit van de resultaten.**
- **Hoge beschermklasse tegen stof en vloeistoffen.**
- **Gemakkelijk afleesbaar met grote, contrastrijke wijzerplaat.**
- **Lange batterijlevensduur voorkomt vaak vervangen van de batterij.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Buiten-, binnen-, niveauverschil- en dieptemetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. Set bestaande uit 3x nr. 412785 gr.150.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 gr. BT.

Technische beschrijving

Norm	ISO 13385
Internationaal type	CR2032

Dieptemaat	Ø 1,6
Stand-by-schakeling	ja
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Automatische uitschakeling	ja
IP-klasse	IP 67
Kalibratie	A1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Bedrijfsduur	12000 h
Bekleding	40 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Batterijtype	Knoopcel
Meetbereik	0 - 150 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Cijferhoogte LCD-weergave	11 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Signaalkabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Signaalkabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032