

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260607 16/10 |
| GTIN | 4045197655387 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Koplengte L ₁ | 15,5 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 20 mm |
| Plaatafmeting | 10 mm |
| Schachtgrootte | 16 mm |
| ISO-code houder | SRGCR/L 1616H10 |
| geschikte wisselplaat | RC.X 1003 |
| Onderlegplaat | 269005 11 |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 30 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Schroef voor onderlegplaat Type 2 | 269013 2 |
| Onderlegplaat Type 11 | 269005 11 |
| Wisselplaatschroevenset Type 2 | 269028 2 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |