



Accu-boorschroefmachine, Type: 71161461H1



Bestelgegevens

Bestelnummer	070205 71161461H1
--------------	-------------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	03F
---------------	-----

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Kleine en lichte accu-boorschroefmachine met 4 standen en borstelloze motor en QuickIN-aansluiting. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.

- Volledig metalen drijfwerk met 4 versnellingen voor optimale snijsnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven tot 6 mm.
- Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% meer rendement en een lange levensduur.
- Mechanische draaimomentinstelling.
- Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Levering:

Inclusief accu en lader.

Technische beschrijving

Gewicht	1,8 kg
Accucapaciteit	4 Ah
Accuspanning	18 V
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal toerental 3e versnelling	1400 min ⁻¹
Maximaal toerental 2e versnelling	700 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 4e versnelling	2500 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	40 mm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Maximaal toerental 1e versnelling	400 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Typisch gebruik	Medium
Fabrikantnummer	ASCM 18 QSW AS
Maximaal draaimoment hard	40 Nm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximaal draaimoment zacht	30 Nm
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V, 2 versnellingen
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer

