


TNGA 160404, KBN35M, Type: ME

Bestelgegevens

Bestelnummer	255659 ME
GTIN	4960664544486
Artikelklasse	25H

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Snijkantuitvoering	ME
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	continu

Soort	KBN35M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	TNGA 160404
Aantal wisselingen/snijkant	3
Productnaamattribuut	KBN35M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		