

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Koplengte L ₁	17 mm
Plaatafmeting	10 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2020K10
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Onderlegplaat	269005 11
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 11	269005 11
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500