



Accu-slagschroefmachine, Type: M18FID3



Bestelgegevens

Bestelnummer	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide **metalen tandwielhuis** en ergonomische **middenhandgreep met softgrip-voering**. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling.

REDLINK PLUS™-elektronica – uniek vermogensmanagement:

- **Met systeemcommunicatie aandrijfmachine – accu.**
- **Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.**

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen. **M18 FUEL™ 1/4 inch Hex accu-slagschroefmachine.**

- **Extreem compact met slechts 113 mm lengte.**
- **DRIVE CONTROL maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en momentinstellingen.**
- **Verbeterde verlichting van de werkplek door 3 leds.**

Uitvoering promotietekst:

Robuuste, **krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine** met **borstelloze POWERSTATE™ EC-motor**, lange motorlevensduur, hoge energie-efficiëntie.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en accessoires nr. 073808 e.v.

Technische beschrijving

Aantal slagen 3e niveau	0 - 4400 min ⁻¹
Aantal slagen 1e niveau	0 - 1750 min ⁻¹
Gewicht	1,7 kg
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	M18 FID3
Accucapaciteit	5 Ah
Typisch gebruik	Strong
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	HEX (E 6,3)
Maximaal draaimoment 1e niveau	40 Nm
Aantal slagen 4e niveau	0 - 4400 min ⁻¹
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Accutype	Lithium-ion
Aantal slagen 2e niveau	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal draaimoment 3e niveau	226 Nm
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Producttype	Slagschroefmachine