

Garant**Precisie-schilpboorset met spiraalgroef HSS, TiAlN, Snijkant-Ø DC:
3-30,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch olopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Set met 3 plaatboren en 1 boorpasta nr. 118160 in cassette.

Toepassing:

Braam- en kerfvrij boren.

Plaatstaal 0,1 – 2 mm, RVS (V2A) 0,1 – 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 – 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

Inhoud:

resp. 1 plaatboor: Nr. 118040 gr. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Boorpasta: Nr. 118160

Technische beschrijving

Coating	TiAlN
Gekleurde ring	zonder

Snijmateriaal	HSS
Producttype	Trappenboor
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht