

**Garant****Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: 6-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118324 6-30
GTIN	4067263124641
Artikelklasse	11C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid.

**Toepassing:**

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

**Technische beschrijving**

Totale lengte	100 mm
Traphoogte	4 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	6 - 30 mm
Boortrappen oplopend met	2 mm
Schacht-Ø	10 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		