

**Draai-wisselplaat DNGA 150604, CBN (0°), Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255630 ME
GTIN	4960664507276
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijkantuitvoering	ME
Soort	KBN25M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN

ISO-code wisselplaat	DNGA 150604
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Productnaamattribuut	KBN25M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		