

Garant**Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: 9-36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118324 9-36
GTIN	4067263124658
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid.

Toepassing:

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	9 - 36 mm
Boortrappen oplopend met	3 mm
Traphoogte	4 mm
Totale lengte	85 mm
Schacht-Ø	12 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		