

**Garant****Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: PGmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118324 PG
GTIN	4067263124672
Artikelklasse	11C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid. Combinatietrappenboor (kern- **en** doorlopend gat) **voor pantserpijpdraad** (volgens DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

**Toepassing:**

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	12 mm
Traphoogte	4 mm
Totale lengte	93 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
--	---------------------	----------------------	-----------------

Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt
Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	beperkt geschikt