

Garant**Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: 30-40mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 118324 30-40 |
| GTIN | 4067263124665 |
| Artikelklasse | 11C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid.

Toepassing:

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Boortrappen oplopend met | 1 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 30 - 40 mm |
| Traphoogte | 5 mm |
| Totale lengte | 98 mm |
| Schacht-Ø | 13 mm |
| Coating | TiAlN |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Schacht | Drie-spanvlakenschacht |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Trappenboor |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |