

Garant**Trapboor HSS, TiAlN, Snijkant-Ø: MFmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	118324 MF
GTIN	4067263124689
Artikelklasse	11C

Omschrijving**Uitvoering:**

Met cilindrische centreerboor, Ø-getallen in de groef. Schacht aanvullend met 3 vlakken. Trappenboor gespiraliseerd voor optimale spaanafvoer en hoogrendementcoating voor hoge slijtvastheid. Combinatietrappenboor (kern- **en** doorlopend gat) **voor metrische fijne schroefdraad** (volgens DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Toepassing:

boren en afbramen, maximale materiaaldikte = traphoogte (zie tabel).

Technische beschrijving

Traphoogte	4 mm
Schacht-Ø	12 mm
Totale lengte	94 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Drie-spanvlakkenschacht
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Trappenboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
--	---------------------	----------------------	-----------------

Staal < 500 N/mm ²	geschikt
Staal < 750 N/mm ²	geschikt
Staal < 900 N/mm ²	geschikt
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt
Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	beperkt geschikt