


CNGA 120404, KBN05M, Type: ME

Bestelgegevens

Bestelnummer	255608 ME
GTIN	4960664598892
Artikelklasse	25H

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN05M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snijkantuitvoering	ME
Snedecondities	continu

Soort	KBN05M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CNGA 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Productnaamattribuut	KBN05M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		