

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/10mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	21 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	SRGCR/L 2525M10
Schachtgrootte	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Onderlegplaat	269005 11
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Plaatafmeting	10 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 11	269005 11
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500