

Power Station, Vermogen: 1500W



Bestelgegevens

Bestelnummer	957650 1500
GTIN	4260302417289
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele, gemakkelijk te dragen voeding voor mobiele werkbanken, UNI Lines, enz. Veelzijdige aansluitingen voor eindapparaten zoals laptops, beeldschermen, smartphones en kleinverbruikers. Zelfs het starten van een auto is mogelijk met een batterijlading van meer dan 60% en bijbehorende kabel (niet bij levering inbegrepen). Laadmogelijkheid via 230 V netaansluiting en DC-/solair-laadaansluiting of via 12-volt-boordspanningscontactdoos.

LiFePO₄ (Lithium-ijzerfosfaat)-**lithiumbatterij** met continu vermogen van 1500 W en maximaal vermogen van 3000 W. Met geïntegreerde solair-laadregelaars voor het laden op zonne-energie tot 200 Wp bij 10 A. Meer dan 4000 laadcycli mogelijk bij 80% DoD.

Batterijcapaciteit: 1497 Wh

Wisselstroomuitgang: 2 × 230 V, 50 Hz, zuivere sinusgolf.

Gelijkstroomuitgangen: 4 × USB-poort, 1 × USB C-poort, 2 × DC-uitgang, 1 × boordspanningscontactdoos (12 V).

Capaciteit (AH): 58,5 Ah (25,6 V)

Aansluitingen: EC5 (voor JumpStarter-kabel)

T.b.v.:

GridLine mobiele elektrische in hoogte verstelbare werkbank, UNILine Wall en Tower, computerlessenaar, INFO Point.

Technische beschrijving

Accutype	Lithium-ijzerfosfaat
----------	----------------------

Piekvermogen (2 seconden)	3000 W
Constant vermogen	1500 W
Batterijcapaciteit	1497 Wh
Lengte	480 mm
Spanning	230 V
Breedte	190 mm
Hoogte	240 mm
Gewicht	20 kg
Capaciteit	58,5 Ah
Producttype	Accu