

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260706 20/12 |
| GTIN | 4045197653307 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Koplengthe L ₁ | 27 mm |
| Onderlegplaat | 269005 9 |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 5 |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Wisselplaatschroefenset | 269028 20 |
| ISO-code houder | SSSCR/L 2020K12 |
| geschikte wisselplaat | SC.. 1204.. |
| Plaatafmeting | 12 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 25 mm |
| Totale lengte L | 125 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 45 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 9

269005 9

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500