



## Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap met Bluetooth, Meetbereik: 6-8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428761 6-8
GTIN	2050002078079
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts-snelmeetgereedschappen** voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

#### Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf gr. 20), nr. 498951 (tot gr. 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

### Technische beschrijving

Energievoorziening	Batterijvoeding
--------------------	-----------------

Meetbereik	6 - 8 mm
Maat a	1,9 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetdiepte met verlengstuk	121 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	0,004 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Aflezings	0,001 mm
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

### Dienstverlening

DAkS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

### Accessoires

Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
Instelring DIN 2250 C Nominale maat Ø 6 mm	484030 6

Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032