



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap met Bluetooth, Meetbereik: 10-12,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf gr. 20), nr. 498951 (tot gr. 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Meetbereik	10 - 12,5 mm
------------	--------------

Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetdiepte met verlengstuk	134 mm
Standaardmeetdiepte	58 mm
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Maximale afwijking	0,004 mm
Maat a	1,9 mm
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 20 mm	022500 20

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 10 mm	484030 10
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76

Gegevensblad

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 12 mm	484030 12