



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap met Bluetooth, Meetbereik: 20-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf gr. 20), nr. 498951 (tot gr. 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,004 mm
--------------------	----------

Meetbereik	20 - 25 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maat a	0,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Standaardmeetdiepte	66 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetdiepte met verlengstuk	216 mm
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 50 mm	022500 50

Accessoires

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20

Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 24 mm	484030 24
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 25 mm	484030 25
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 21 mm	484030 21
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 23 mm	484030 23