



Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset met Bluetooth, Meetbereik: 6-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428771 6-10
GTIN	2050002078130
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	8 mm
Aflezing	0,001 mm

Maximale afwijking	0,004 mm
Aantal meetkoppen	2
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	6 - 10 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accessoires

Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7