



Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap met Bluetooth, Meetbereik: 50-65mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf gr. 20), nr. 498951 (tot gr. 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
---	---------------

Maximale afwijking	0,005 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Maat a	0,5 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Aflezing	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	50 - 65 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

Accessoires

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 55 mm	484030 55

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 65 mm	484030 65
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 50 mm	484030 50
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 61 mm	484030 61
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 63 mm	484030 63
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 52 mm	484030 52
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 62 mm	484030 62
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 56 mm	484030 56
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 54 mm	484030 54
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 53 mm	484030 53
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 64 mm	484030 64
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 51 mm	484030 51
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 57 mm	484030 57
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 59 mm	484030 59
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 58 mm	484030 58