



## Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapset met Bluetooth, Meetbereik: 20-50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428771 20-50
GTIN	2050002078116
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts-snelmeetgereedschappen** voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

#### Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

### Technische beschrijving

Aflezing	0,001 mm
Instelring-Ø	20 / 35 mm

Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	20 - 50 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aantal meetkoppen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

### Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

### Accessoires

Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975

