



Digitale XTL-binnen-snelmeetgereedschapsset met Bluetooth, Meetbereik: 10-20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428771 10-20
GTIN	2050002078109
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428760 en controleringen met UKAS-testrapport.

Technische beschrijving

Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,004 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	12,5 / 20 mm
Meetbereik	10 - 20 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76
Aansluitkabel duplex Type USB2	498951 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100	428510 3/100
Aansluitkabel duplex Type R2	498951 R2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18