



## Digitaal XTL-binnen-snelmeetgereedschap met Bluetooth, Meetbereik: 80-100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts-snelmeetgereedschappen** voor binnenmetingen voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf gr. 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Uitstekend geschikt voor verticale boringsmeting.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

#### Levering:

Meethendel, meetkop met UKAS-testrapport, inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498950 (vanaf gr. 20), nr. 498951 (tot gr. 20), instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

### Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
------------------------------	---

Standaardmeetdiepte	85 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Meetbereik	80 - 100 mm
Maat a	0,5 mm
Meetdiepte met verlengstuk	235 mm
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

### Dienstverlening

DAkS-kalibratie3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200
Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 85 mm	484030 85
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 100 mm	484030 100

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 95 mm	484030 95
Aansluitkabel duplex Type USB2	498950 USB2
Aansluitkabel duplex Type 2	498950 2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 80 mm	484030 80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 82 mm	484030 82
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 98 mm	484030 98
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 99 mm	484030 99
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 81 mm	484030 81
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 96 mm	484030 96
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 86 mm	484030 86
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 92 mm	484030 92
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 89 mm	484030 89
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 88 mm	484030 88
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 84 mm	484030 84
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 83 mm	484030 83
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 87 mm	484030 87
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 94 mm	484030 94
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 97 mm	484030 97
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 91 mm	484030 91
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 93 mm	484030 93